

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 800/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927600 800/4
GTIN	4062406109981
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 125, 200, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet zásuviek	4
Výška	800 mm
Úžitková šírka	550 mm
Výška čela zásuvky	75 mm

Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Úžitková výška	700 mm
Hmotnosť	52 kg
Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 300	927800 300

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 800	927720 800
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10