

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 800/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Šírka	600 mm
Počet zásuviek	6
Hmotnosť	77 kg

Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Úžitková šírka	550 mm
Počet dvier	0
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Výška	800 mm
Hĺbka	650 mm
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 800	927720 800
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10