

Garant GRIDLINE

**Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 800/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927610 800/2  |
| GTIN             | 4062406110260 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s pravým dorazom.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

|  |   |
|--|---|
| Doraz dvier                            | pravé   |
| Výška čela zásuvky                     | 75 mm   |
| Výška čela zásuvky                     | 75 mm   |
| Úžitková výška pre zásuvky             | 150 mm  |
| Úžitková šírka                         | 550 mm  |
| Úžitková výška dvier                   | 525 mm  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G             | 20  |
| Počet dvier                            | 1   |
| Hmotnosť                               | 50 kg   |
| Výška dvier                            | 525 mm  |
| Hĺbka                                  | 650 mm  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                 | 500 mm  |
| Výška                                  | 800 mm  |
| Zásuvky Úžitková šírka v G             | 20  |
| Počet zásuviek                         | 2   |
| Šírka                                  | 600 mm  |
| Zásuvka Úžitková plocha v G            | 20×20   |
| Zásuvky Úžitková šírka                 | 500 mm  |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť         | 75 kg   |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 %   |
| Uhol otvárania dvier                   | 180 Stupeň  |
| Cylindrický zámok                      | modulárna zásuvka   |
| Voľba farieb                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu                 | 20×20G  |
| Druh produktu                          | Korpus pracovného stolu   |

## Príslušenstvo

|   |                |
|---|----------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75   | 927800 75      |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12   | 914226 KO12    |
| Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami Výška / výška dvierok 800/525 | 927725 800/525 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21  | 914227 KO21    |
| Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10  | 951025 10      |