

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G so zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuviek: 300/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou ocelovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet zásuviek	2
Úžitková výška pre zásuvky	225 mm
Úžitková výška	225 mm
Šírka	600 mm
Úžitková šírka	550 mm
Hĺbka	650 mm

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	30 kg
Výška	300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet dvier	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava skrutiek pre pracovné stoly GridLine Typ 1	927093 1
Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami Výška 300	927720 300
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10