

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom, Výška / počet zásuviek: 600**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927615 600 |
| GTIN | 4062406110291 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s pravým dorazom.

Osadenie:

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovito nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

| | |
|----------------------|--------|
| Úžitková šírka | 550 mm |
| Úžitková výška dverí | 525 mm |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hĺbka | 650 mm |
| Doraz dvier | pravé |
| Počet dvier | 1 |
| Počet zásuviek | 0 |
| Výška | 600 mm |
| Hmotnosť | 26 kg |
| Šírka | 600 mm |
| Úžitková výška | 525 mm |
| Výška dvier | 525 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Korpus pracovného stolu |

Príslušenstvo

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Pevná polica, pozinkovaná Typ 1 | 927815 1 |
| Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12 | 927094 12 |
| Polica vyťahovacia Typ 1 | 927810 1 |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |