

HOLEX**Klieštinový upínací trň OZ, SK 40, Rozsah upínania: 2-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách OZ podľa ISO 10897.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie klieštiny OZ č. 309540 – 309560, súprava č. 309562 (typ 462 E) na veľ. 2 – 25, hákový kľúč č. 628400.

Technický opis

Náhradná upínacia matica č. 309670	2 - 25
Vonkajší Ø D	60 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	58/62
Závit M	M16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Celková dĺžka L	163 mm
Ø upnutia D ₁	1-16 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 2080

Presnosť obvodovej hádzavosti

 $\leq 3 \mu\text{m}$

Druh produktu

Klieštinový upínací trň