

**Klieštinové upínacie trne ER, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302485 40
GTIN	4062406110628
Trieda položky	32A

Popis

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách ER/ESX podľa ISO 15488-B.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínacie klieštiny č. 308981 – 309040, ER súpravy č. 309024 – 309320, ER upínacie kľúče č. 309680 – 309740.

Technický opis

Vonkajší Ø D	63 mm
Závit M	M16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Náhradná upínacia matica ER	40
Rozsah upínania	4 - 26 mm
Ø upnutia D ₁	3-26 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

