

**Upínač, SK 50, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302435 6
GTIN	4062406110109
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický opis

Vonkajší Ø D	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Závit M	M24
Celková dĺžka L	190 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Ø upnutia D ₁	6 mm
Upínač	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 6

309900 6