

**Upínač, SK 40, Ø upnutia D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302425 16
GTIN	4062406110086
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Celková dĺžka L	156 mm
Závit M	M16
Vonkajší Ø D	48 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Upínač	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 16

309900 16