

**Upínač, SK 40, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302425 8
GTIN	4062406110055
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Vnútorý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický opis

Vonkajší Ø D	28 mm
Závit M	M16
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	8
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Celková dĺžka L	143 mm
Upínač	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 8

309900 8