

**Upínač, SK 40, Ø upnutia D1: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302425 10 |
| GTIN | 4062406110062 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:**

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 |
| Celková dĺžka L | 143 mm |
| Vonkajší Ø D | 35 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 10 mm |
| Závit M | M16 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm |
| Upínač | SK 40 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | DIN 2080 |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 10

309900 10