

Garant**tepelný upínací trň 3°, BT 40 A = 90, Ø upnutia D1: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	303443 6
GTIN	4062406110666
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Všetky stopky sú natvrdo presústružené.
- Extra tenká konštrukcia (3° obrys).

Použitie:

- Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
- Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
- Na upínanie nástrojov so stopkou s toleranciou h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410, veľ. 12/3 a 12/4, zmršťovacie prístroje č. 354210 – 304450, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Nie je možné nastavenie dĺžky!

Technický opis

Ø upnutia D ₁	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Ø D ₂	12 mm
Vonkajší Ø D	19 mm
Upínač	BT 40 A = 90
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 60° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 45° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90° utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovaním utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40