

**Garant****tepelný upínací trň 3°, BT 40 A = 90, Ø upnutia D1: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303443 4
GTIN	4062406110642
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Všetky stopky sú natvrdo presústružené.
- Extra tenká konštrukcia (3° obrys).

**Použitie:**

- Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
- Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
- Na upínanie nástrojov so stopkou s toleranciou h6.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308806, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410, veľ. 12/3 a 12/4, zmršťovacie prístroje č. 354210 – 304450, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

Nie je možné nastavenie dĺžky!

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Vonkajší Ø D	15 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Upínač	BT 40 A = 90
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40