

**HOLEX****Kombinovaný upínací trň pre frézy, SK 40 A = 52, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302505 27
GTIN	4062406111038
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Vnútorňý závit umožňujúci ručné upnutie.

**Použitie:**

**S lícovacím perom** – na frézy **s pozdĺžnou drážkou**, napr. DIN 841.

**S unášacím krúžkom** – na frézy **s priečnou drážkou**, DIN 1880.

**Rozsah balenia:**

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Špeciálny kľúč č. 309840.

**Technický opis**

Závit M	M16
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>3</sub> s unášacím kolíkom	21 mm
Celková dĺžka L	166 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Náhradný unášací prstenec č. 309870	27
Dĺžka výčnelku Rozmer A	52 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	33 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27

Ø upnutia D <sub>1</sub>	27 mm
Upínač	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Druh produktu	Upínací trň pre frézy