


Garant GRIDLINE

**Polica drážkované, Výška vpredu: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935111 50
GTIN	4062406111298
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardný spodok zásuvky, resp. spodok zásuvky s vekom pre naskrutkovanie. **Nosnosť 200 kg.**

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.**
- **25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.**

**Technický opis**

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	200 kg
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Polica Prevedenie	štrbinová polica
Výška vpredu	50 mm
Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka	703 mm
Hĺbka	575 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	20
Druh produktu	Polica