

Garant GRIDLINE

Polica, Výška vpredu: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935110 100
GTIN	4062406111281
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Vždy je to potrebné, keď sú krídlové dvere/posuvné dvere kombinované so zásuvkami. Je to potrebné, pretože 50 mm pod a nad je potrebných ako zarážka pre krídlové dvere/posuvné dvere. **Nosnosť 200 kg.**

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.**
- **25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.**

Technický opis

Výška vpredu	100 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	200 kg
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka	703 mm
Hĺbka	575 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	20
Druh produktu	Polica