

Garant GRIDLINE

Polica, Výška vpredu: 25mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935130 25
GTIN	4062406111342
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardná polica na zavesenie.

Nosnosť 150 kg.**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Upozornenie:

- Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
- 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Výška vpredu	25 mm
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Šírka	703 mm
Hĺbka	675 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	24
Druh produktu	Polica