


Garant GRIDLINE

**Polica drážkované, Výška vpredu: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935131 25
GTIN	4062406111380
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardná polica na zavesenie.

**Nosnosť 150 kg.****Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.**
- **25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.**

**Technický opis**

Výška vpredu	25 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	150 kg
Polica Prevedenie	pevne namontovaná polica
Polica Prevedenie	rovná polica
Polica Prevedenie	štrbinová polica
Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka	703 mm
Hĺbka	675 mm
Šírka v G	26
Hĺbka v G	24
Druh produktu	Polica