

Garant GRIDLINE

Polica, Výška vpredu: 50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 935160 50 |
| GTIN | 4062406111465 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

Z ocelového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane. Štandardný spodok zásuvky, resp. spodok zásuvky s vekom pre naskrutkovanie. **Nosnosť 200 kg.**

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.**
- **25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.**

Technický opis

| | |
|--|--|
| Výška vpredu | 50 mm |
| Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica |
| Polica Prevedenie | rovná polica |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 200 kg |
| Rozsah použitia | regál so zásuvkami |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|---------------|---------|
| Šírka | 1453 mm |
| Hĺbka | 675 mm |
| Šírka v G | 56 |
| Hĺbka v G | 24 |
| Druh produktu | Polica |