

Garant GRIDLINE

Súprava posuvných dverí, Šírka zásuvky 2×26G, Výška vrátane rámu: 1200mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 935630 1200 |
| GTIN | 4062406111526 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

Dvere sú zvnútra vystužené a pohybujú sa na guľôčkových ložiskách vo vodiacich koľajniciach. Uzamykateľné posuvnou rukoväťou so **zámkom s kolíkovou cylindrickou vložkou**. Predná súprava sa skladá z 2 bočných zarážiek, 2 vodiacich líšt a 2 krídiel dverí. Regálové polia za posuvnými dverami je možné vybaviť policami, zásuvkami a výsuvnými policami (výnimka: za posuvnými dverami č. 935640 je možné umiestniť len police, nie zásuvky ani výsuvné police).

Povrchová úprava farby:

Rám v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

| | |
|--------------------|--------------------|
| Hĺbka rámu | 80 mm |
| Úžitková výška | 1100 mm |
| Výška vrátane rámu | 1200 mm |
| Rozsah použitia | regál so zásuvkami |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |

| | |
|------------------------|---|
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | Šírka zásuvky 2×26G |
| Druh produktu | Posuvné dvere |