

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvierok: 800/525mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skriňa 24G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej ocelevej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Dvere s pravým dorazom.

Osadenie:

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Šírka	600 mm
Doraz dvier	pravé

Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Výška	800 mm
Úžitková šírka	550 mm
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška dvier	525 mm
Hmotnosť	33,3 kg
Úžitková výška pre zásuvky	150 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927815 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Polica vyťahovacia Typ 1	927810 1
Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12