

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvierok: 900/525mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skriňa 24G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej ocelevej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Dvere s pravým dorazom.

Osadenie:

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

Hmotnosť	35,3 kg
Výška	900 mm

Úžitková šírka	550 mm
Úžitková výška pre zásuvky	250 mm
Úžitková výška dvier	525 mm
Šírka	600 mm
Doraz dvier	pravé
Počet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek	1
Hĺbka	650 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20	951020 20
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Pevná polica, pozinkovaná Typ 1	927815 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Polica vyťahovacia Typ 1	927810 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12	927094 12
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150

Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50