

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška / výška dvierok: 800/425mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 927725 800/425 |
| GTIN | 4062406111724 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Skriňa 24G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Dvere s pravým dorazom.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.

Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Technický opis

| | |
|----------|---------|
| Hmotnosť | 31,8 kg |
| Hĺbka | 650 mm |
| Výška | 800 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Úžitková šírka | 550 mm |
| Doraz dvier | pravé |
| Úžitková výška dvier | 425 mm |
| Šírka | 600 mm |
| Úžitková výška pre zásuvky | 250 mm |
| Prevedenie | na individuálne osadenie |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20x20G |
| Druh produktu | Korpus pracovného stolu |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Závesný hák pre policu pracovných stolov Typ 12 | 927094 12 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 50 | 927800 50 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 | 927800 75 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 | 927800 100 |
| Pevná polica, pozinkovaná Typ 1 | 927815 1 |
| Polica vyťahovacia Typ 1 | 927810 1 |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 20 | 951020 20 |