

Garant GRIDLINE

**Súprava posuvných dverí, Šírka zásuvky 2×36G, Výška vrátane rámu:  
1200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	935635 1200
GTIN	4062406111595
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Dvere sú zvnútra vystužené a pohybujú sa na guľôčkových ložiskách vo vodiacich koľajniciach. Uzamykateľné posuvnou rukoväťou so **zámkom s kolíkovou cylindrickou vložkou**. Predná súprava sa skladá z 2 bočných zarážiek, 2 vodiacich líšt a 2 krídiel dverí. Regálové polia za posuvnými dverami je možné vybaviť policami, zásuvkami a výsuvnými policami (výnimka: za posuvnými dverami č. 935640 je možné umiestniť len police, nie zásuvky ani výsuvné police).

**Povrchová úprava farby:**

Rám v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Technický opis**

Výška vrátane rámu	1200 mm
Hĺbka rámu	80 mm
Úžitková výška	1100 mm
Rozsah použitia	regál so zásuvkami
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Šírka zásuvky 2×36G
Druh produktu	Posuvné dvere