

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška puzdra: 600mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927730 600 |
| GTIN | 4062406111779 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Skrinka 24 G, pojazdná, na samostatné osadenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.

Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaní vlákien.

Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.

Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927805!

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

Technický opis

| | |
|--|--|
| Hĺbka | 650 mm |
| Úžitková výška | 525 mm |
| so zvýšeným okrajom | áno |
| Povrch behúňa bezúrovňový | áno |
| Počet zásuviek | 0 |
| ComfortClose | nie |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy | 2 |
| Hmotnosť | 30,5 kg |
| Ø kolesa | 125 mm |
| Počet dvier | 0 |
| Výška | 800 mm |
| Počet radiacích koliesok so zaistovacou brzdou | 2 |
| Maximálna nosnosť | 600 kg |
| Šírka | 600 mm |
| Prevedenie | pojzdňný |
| Prevedenie | na individuálne osadenie |
| Úžitková výška pre zásuvky | 525 mm |
| Počet výsuvných políc | 0 |
| Puzdro hore otvorené | nie |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20x20G |
| Druh produktu | Dielenský kontajner s kolieskami |

