

Garant GRIDLINE

**Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška puzdra: 700mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927730 700
GTIN	4062406111786
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka 24 G, pojazdná, na samostatné osadenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.

Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.

Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.

**Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927805!**

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

**Technický opis**

Ø kolesa	125 mm
Šírka	600 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	600 kg
Hmotnosť	32,5 kg
Hĺbka	650 mm
Úžitková výška	625 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
ComfortClose	nie
Počet dvier	0
Výška	900 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Počet zásuviek	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Prevedenie	pojzdňný
Prevedenie	na individuálne osadenie
Puzdro hore otvorené	nie
Počet výsuvných políc	0
Úžitková výška pre zásuvky	625 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

