

Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 20×20G, Výška čela zásuvky: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927800 50
GTIN	4062406111793
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

**Vhodné pre:**

Všetky skrinky 24 G.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Úžitková výška	25 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška vpredu	50 mm
Hmotnosť	7,9 kg
Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková šírka v G	20
Rozsah použitia	Korpus pracovného stolu
Úžitková hĺbka	500 mm

Úžitková šírka	500 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x20G
Druh produktu	Zásuvka