

Garant GRIDLINE

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 20×20G, Výška čela zásuvky: 125mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 927805 125 |
| GTIN | 4062406111908 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou zabraňuje otvoreniu počas prepravy. Na osadenie pojazdných pracovných stolov a skriniek.

Vhodné pre:

Všetky skrinky 24 G.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Hmotnosť | 9,5 kg |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Úžitková výška | 100 mm |
| Výška vpredu | 125 mm |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| Úžitková šírka v G | 20 |

| | |
|---|---|
| Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Rozsah použitia | Montážny vozík |
| Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Úžitková šírka | 500 mm |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | áno |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20x20G |
| Druh produktu | Zásuvka |