

Garant GRIDLINE

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 20×20G, Výška čela zásuvky: 300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927805 300
GTIN	4062406111946
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou zabraňuje otvoreniu počas prepravy. Na osadenie pojazdných pracovných stolov a skriniek.

Vhodné pre:

Všetky skrinky 24 G.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Výška vpredu	300 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Úžitková výška	275 mm

Hmotnosť	13 kg
Úžitková šírka v G	20
Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah použitia	Montážny vozík
Úžitková šírka	500 mm
Úžitková hĺbka	500 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x20G
Druh produktu	Zásuvka