

Garant GRIDLINE

Kontajner 24G pojazdný, na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška puzdra: 500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927730 500
GTIN	4062406111762
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skrinka 24 G, pojazdná, na samostatné osadenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.

Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaní vlákien.

Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.

Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927805!

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301 – 920316.

Technický opis

Ø kolesa	125 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Hĺbka	650 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	700 mm
so zvýšeným okrajom	áno
Počet dvier	0
Úžitková výška	425 mm
Počet zásuviek	0
Maximálna nosnosť	600 kg
Hmotnosť	28,5 kg
ComfortClose	nie
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	600 mm
Prevedenie	pojzdny
Prevedenie	na individuálne osadenie
Úžitková výška pre zásuvky	425 mm
Počet výsuvných políc	0
Puzdro hore otvorené	nie
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Dielenský kontajner s kolieskami

