

Garant**Nosné stĺpiky, Výška: 481 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928010 481
GTIN	4062406112233
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rasti 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pre:

Dierované steny 1 × č. 928070 príp. č. 928071.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri použití energetických líšt objednajte aj modul média č. 928460 veľ. CUT/OUT.
Bez možnosti upevnenia konzol podperného ramena a priečných vzpier.

Technický opis

maximálne osadenie dierovanou stenou	1x c. 928070, príp. c. 928071
Výška	481 mm

Hmotnosť	3 kg
Šírka	40 mm
Maximálna nosnosť	50 kg
Hĺbka	100 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný stĺpik

Príslušenstvo

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/13	928235 2000/13
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 1000	928111 1000
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Dierovaná stena jednostranná vhodné pre typ 500	928070 500
Energetická lištasa 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000	928442 1000
Priezor vhodné pre typ 1000	928090 1000
Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1500	928206 1500
Priezor vhodné pre typ 2000	928090 2000
Multifix vhodné pre typ 2000	928201 2000
Energetická lištasa individuálne osadenie vhodné pre typ 1000	928441 1000
Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500	928443 1500
Multifix vhodné pre typ 1500	928201 1500

Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 2000	928206 2000
Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ 2000	928145 2000
Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1000	928206 1000
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1500	928131 1500
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000	928443 2000
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 1500	928130 1500
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/AA1	928230 2000/AA1
Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 2000	928111 2000
Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 1000	928140 1000
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DK250V/2	928460 DK250V/2
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/9	928235 1000/9
Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1000	928444 1000
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/9	928235 1500/9
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu FR250V/2	928460 FR250V/2
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kĺbov 2	928275 2
Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ 1500	928145 1500
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/AB1	928230 2000/AB1
Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1000	928211 1000
Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500	928442 1500

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/19	928235 2000/19
Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 1000	928070 1000
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu ON/OFF	928460 ON/OFF
Energetická lištaz 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 2000	928444 2000
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kľbov 1	928270 1
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kľbov 2	928270 2
Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/6	928235 1000/6
Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 2000	928071 2000
Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1500	928441 1500
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu FR250/ ONOF	928460 FR250/ONOF
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 2000	928130 2000
Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 2000	928070 2000
Energetická lištaz 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000	928442 2000
Otočné rameno Počet kľbov 2	928170 2
Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1500	928071 1500
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Energetická lištaz 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1500	928444 1500
Odkladacia polica z ocelového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1000	928131 1000
Energetická lištaz 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000	928443 1000
Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 1500	928111 1500
Otočné rameno Počet kľbov 1	928170 1
Držiak na výkresys organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1500	928211 1500
	928230 1500/AA1

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/
AA1

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/
AB1

928230 1000/AB1

Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 1500

928140 1500

Držiak na výkresy organizačnými magnetmi vhodné pre
typ 2000

928211 2000

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT

928460 CUT/OUT

Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 2000

928140 2000

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DE250V/2

928460 DE250V/2

Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 1500

928070 1500

Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ
2000

928441 2000

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 300 mm
vhodné pre typ 2000

928131 2000

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CH250V/2

928460 CH250V/2

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 200 mm
vhodné pre typ 1000

928130 1000

Priezor vhodné pre typ 1500

928090 1500

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu OUT/
ONOFF

928460 OUT/ONOFF

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/14

928235 1500/14

Odkladacia polica s ocelovými oblúkmi vhodné pre typ
1000

928145 1000

Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1000

928071 1000

LED osvetľovacia jednotka bočná Príkon 15

928620 15