

Garant**Nosné stĺpiky, Výška: 1362mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928010 1362
GTIN	4062406112257
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rasti 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pre:

Dierované steny 2 × č. 928070 príp. č. 928071.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri použití energetických líšt objednajte aj modul média č. 928460 veľ. CUT/OUT.

Vhodné na upevnenie konzol podperného ramena.

Technický opis

Hĺbka	100 mm
Hmotnosť	8 kg

maximálne osadenie dierovanou stenou	2x c. 928070, príp. c. 928071
Šírka	40 mm
Maximálna nosnosť	50 kg
Výška	1362 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný stĺpik

Príslušenstvo

Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Odkladacia polica s oceľovými oblúkmi vhodné pre typ 1500	928145 1500
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DE250V/2	928460 DE250V/2
Odkladacia polica s oceľovými oblúkmi vhodné pre typ 2000	928145 2000
Energetická lišta s 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1000	928444 1000
Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1000	928206 1000
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/AB1	928230 1500/AB1
Držiak na výkresy organizačnými magnetmi vhodné pre typ 2000	928211 2000
Priezor vhodné pre typ 1500	928091 1500
Konzola nosného ramena Dĺžka 1000	928055 1000
Priečna výstuha Dĺžka 2000	928050 2000
Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 1500	928111 1500
	928460 CH250/ONOF

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CH250/
ONOF

Držiak na výkresy organizačnými magnetmi vhodné pre
typ 1000

928211 1000

Multifix vhodné pre typ 2000

928201 2000

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/
AB1

928230 1000/AB1

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/
AB1

928230 2000/AB1

Energetická lištaso 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000

928443 1000

Konzola nosného ramena Dĺžka 1500

928056 1500

Konzola nosného ramena Dĺžka 2000

928055 2000

Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1500

928071 1500

Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 1500

928140 1500

Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 2000

928111 2000

Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet
kľbov 2

928275 2

Konzola nosného ramena Dĺžka 1000

928056 1000

Konzola nosného ramena Dĺžka 2000

928056 2000

Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ
2000

928206 2000

Priezor vhodné pre typ 2000

928091 2000

Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000

928442 2000

Energetická lištaso 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500

928442 1500

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DE250/
ONOF

928460 DE250/ONOF

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/19

928235 2000/19

Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 500

928070 500

Otočné rameno Počet kľbov 2

928170 2

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT

928460 CUT/OUT

Priezor vhodné pre typ 1500

928090 1500

928270 2

Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom
Počet kĺbov 2

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu FR250/ ONOF	928460 FR250/ONOF
--	-------------------

Držiak na výkresy organizačnými magnetmi vhodné pre typ 1500	928211 1500
---	-------------

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1500	928131 1500
--	-------------

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/6	928235 1000/6
---	---------------

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/ AA1	928230 1000/AA1
---	-----------------

Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 2000	928071 2000
--	-------------

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu FR250V/2	928460 FR250V/2
--	-----------------

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/14	928235 1500/14
--	----------------

Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 1000	928140 1000
--	-------------

Otočné rameno Počet kĺbov 1	928170 1
-----------------------------	----------

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1000/9	928235 1000/9
---	---------------

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 1000	928131 1000
--	-------------

Konzola nosného ramena Dĺžka 1500	928055 1500
-----------------------------------	-------------

Energetická lišta s 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 2000	928444 2000
--	-------------

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DK250/ ONOF	928460 DK250/ONOF
--	-------------------

Energetická lišta s 2 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1000	928442 1000
---	-------------

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CH250V/2	928460 CH250V/2
--	-----------------

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 2000/13	928235 2000/13
--	----------------

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 300 mm vhodné pre typ 2000	928131 2000
--	-------------

Priezor vhodné pre typ 2000	928090 2000
-----------------------------	-------------

Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 2000	928441 2000
--	-------------

	928230 1500/AA1
--	-----------------

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1500/
AA1

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu ON/OFF	928460 ON/OFF
--	---------------

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 2000	928130 2000
--	-------------

Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 1000	928070 1000
---	-------------

Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1500	928441 1500
--	-------------

Priezor vhodné pre typ 1000	928091 1000
-----------------------------	-------------

Multifix vhodné pre typ 1500	928201 1500
------------------------------	-------------

Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 1500	928070 1500
---	-------------

Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp. vhodné pre typ 1500	928444 1500
--	-------------

Odkladacia polica s oceľovými oblúkmi vhodné pre typ 1000	928145 1000
--	-------------

Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu DK250V/2	928460 DK250V/2
--	-----------------

Priezor vhodné pre typ 1000	928090 1000
-----------------------------	-------------

Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 1	928270 1
---	----------

Dierovaná stena s kefovou lištou vhodné pre typ 1000	928111 1000
--	-------------

Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 2000	928443 2000
---	-------------

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 2000/ AA1	928230 2000/AA1
---	-----------------

Priečna výstuha Dĺžka 1000	928050 1000
----------------------------	-------------

Dierovaná stenadvojstranná vhodné pre typ 1000	928071 1000
--	-------------

Boxy Multifix Dĺžka mm / počet nádob 1500/9	928235 1500/9
---	---------------

Multifix s magnetickým klipom Easyfix vhodné pre typ 1500	928206 1500
--	-------------

Odkladacia polica z oceleového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 1000	928130 1000
--	-------------

Energetická lištana individuálne osadenie vhodné pre typ 1000	928441 1000
--	-------------

Energetická lištasa 4 zásuvkami 250 V vhodné pre typ 1500	928443 1500
---	-------------

Priečna výstuha Dĺžka 1500	928050 1500
Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 2000	928070 2000
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu OUT/ ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Odkladacia polica s osvetlením vhodné pre typ 2000	928140 2000
Odkladacia polica z oceľového plechuhĺbka 200 mm vhodné pre typ 1500	928130 1500
LED osvetľovacia jednotka bočná Príkon 15	928620 15