

**Garant****Nastavbový rozdeľovač, Výška: 962mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928040 962
GTIN	4062406112530
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Z pevnej oceľovej rúry. Pre bezbariérovú pracovnú plochu. Na rozdelenie montáže nosných stĺpikov na rôzne pracovné oblasti. Len v kombinácii s priečnou výstuhou č. 928050 alebo konzolou nosného ramena vrátane priečnej výstuhy č. 928055, 928056.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Montáž na vystuženú zadnú stenu č. 928020 nie je možná.

**Technický opis**

maximálne osadenie dierovanou stenou	2x c. 928070, príp. c. 928071
Hĺbka	100 mm
Hmotnosť	4 kg
Šírka	80 mm
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Nosný stĺpik

## Príslušenstvo

Konzola nosného ramena Dĺžka 2000	928055 2000
Priečna výstuha Dĺžka 2000	928050 2000
Konzola nosného ramena Dĺžka 1000	928055 1000
Konzola nosného ramena Dĺžka 2000	928056 2000
Konzola nosného ramena Dĺžka 1500	928055 1500
Priečna výstuha Dĺžka 1000	928050 1000
Konzola nosného ramena Dĺžka 1500	928056 1500
Konzola nosného ramena Dĺžka 1000	928056 1000
Priečna výstuha Dĺžka 1500	928050 1500