

**Garant****Konzola nosného ramena, Hĺbka 350 mm, Dĺžka: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928055 1000
GTIN	4062406112585
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia z ocelového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602, 928606 a prístrojovej lišty č. 928250.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

**Technický opis**

Hĺbka	350 mm
Dĺžka	1000 mm
Hmotnosť	5 kg
Výška	60 mm
Maximálna nosnosť	50 kg
Vykladanie	250 mm
Šírka	1000 mm
Rozsah použitia	Nosné stĺpiky
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 350 mm
Druh produktu	Konzola

---

## Príslušenstvo

Prístrojová lišta s 2 kladkami Dĺžka 1000	928250 1000
Osvetľovacia jednotka TAMETO vhodné pre typ 1000	928608 1000
Osvetľovacia jednotka LED vhodné pre typ 1000	928600 1000
LED osvetľovacia jednotka s vypínačom vhodné pre typ 1000	928602 1000