

Garant**Konzola nosného ramena, Hĺbka 550 mm, Dĺžka: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928056 1000
GTIN	4062406112615
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia z ocelového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602, 928606 a prístrojovej lišty č. 928250.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

Technický opis

Maximálna nosnosť	50 kg
Výška	60 mm
Hmotnosť	7 kg
Vykladanie	450 mm
Dĺžka	1000 mm
Hĺbka	550 mm
Šírka	1000 mm
Rozsah použitia	Nosné stĺpiky
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 550 mm
Druh produktu	Konzola

Príslušenstvo

LED osvetľovacia jednotka s vypínačom vhodné pre typ 1000	928602 1000
Osvetľovacia jednotka LED vhodné pre typ 1000	928600 1000
Osvetľovacia jednotka TAMETO vhodné pre typ 1000	928608 1000
Prístrojová lišta s 2 kladkami Dĺžka 1000	928250 1000