

Garant**Konzola nosného ramena, Hĺbka 550 mm, Dĺžka: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928056 1500
GTIN	4062406112622
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Stabilná konštrukcia z ocelového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602, 928606 a prístrojovej lišty č. 928250.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

Technický opis

Hmotnosť	8 kg
Dĺžka	1500 mm
Výška	60 mm
Hĺbka	550 mm
Vykladanie	450 mm
Maximálna nosnosť	50 kg
Šírka	1500 mm
Rozsah použitia	Nosné stĺpiky
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Hĺbka 550 mm
Druh produktu	Konzola

Príslušenstvo

LED osvetľovacia jednotka s vypínačom vhodné pre typ 1500	928602 1500
Osvetľovacia jednotka TAMETO vhodné pre typ 1500	928608 1500
Osvetľovacia jednotka LED vhodné pre typ 1500	928600 1500
Prístrojová lišta s 2 kladkami Dĺžka 1500	928250 1500