


Garant**Dierovaná stena jednostranná, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928070 1000
GTIN	4062406112660
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z robustného ohýbaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.
Perforované steny z ohýbaného ocelového plechu 9×9 mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

Vhodné pre:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

Technický opis

Nosnosť	100 kg
vhodné pre typ	1000 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Šírka	920 mm
Hmotnosť	6 kg
Hĺbka	25 mm
Výška	481 mm
Hrúbka materiálu	1 mm

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481	928060 481
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 2	928270 2
Multifix vhodné pre typ 500	928201 500
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 1	928270 1
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kĺbov 2	928275 2