


Garant**Dierovaná stena jednostranná, vhodné pre typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928070 2000
GTIN	4062406112684
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z robustného ohýbaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.
Perforované steny z ohýbaného ocelového plechu 9×9 mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

Vhodné pre:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

Technický opis

Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Hĺbka	25 mm
Nosnosť	100 kg
Výška	481 mm
Šírka	1920 mm
Hmotnosť	12 kg
vhodné pre typ	2000 mm
Hrúbka materiálu	1 mm

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 2	928270 2
Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481	928060 481
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 1	928270 1
Multifix vhodné pre typ 500	928201 500
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kĺbov 2	928275 2
Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Multifix vhodné pre typ 1500	928201 1500