


**Garant****Dierovaná stena jednostranná, vhodné pre typ: 500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 928070 500    |
| GTIN             | 4062406112653 |
| Trieda položky   | 91P           |

**Popis****Prevedenie:**

Z robustného ohýbaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.  
Perforované steny z ohýbaného ocelového plechu  $\square 9 \times 9$  mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

**Vhodné pre:**

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

**Technický opis**

|                |        |
|----------------|--------|
| Nosnosť        | 100 kg |
| Hĺbka          | 25 mm  |
| vhodné pre typ | 500 mm |
| Šírka          | 420 mm |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Výška                            | 481 mm   |
| Hmotnosť                         | 3 kg   |
| Dierovaná stena Prevedenie       | jednostranná   |
| Hrúbka materiálu                 | 1 mm   |
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm   |
| Voľba farieb                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                    | Dierovaná stena  |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom<br>Počet kĺbov 1 | 928270 1   |
| Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop<br>Počet kĺbov 2     | 928275 2   |
| Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom<br>Počet kĺbov 2 | 928270 2   |
| Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481                                   | 928060 481 |
| Multifix vhodné pre typ 300   | 928201 300 |