


**Garant****Dierovaná stena jednostranná, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928070 1500
GTIN	4062406112677
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Z robustného ohýbaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.  
Perforované steny z ohýbaného ocelového plechu  $9 \times 9$  mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

**Vhodné pre:**

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

**Technický opis**

Hĺbka	25 mm
Šírka	1420 mm
Nosnosť	100 kg
vhodné pre typ	1500 mm
Výška	481 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Hmotnosť	9 kg
Hrúbka materiálu	1 mm

Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

## Príslušenstvo

Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Multifix vhodné pre typ 500	928201 500
Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481	928060 481
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 1	928270 1
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 2	928270 2
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kĺbov 2	928275 2