


**Garant****Dierovaná stena dvojstranná, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928071 1000
GTIN	4062406112691
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Z robustného ohýbaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.

Dierovaná stena v **obojustrannom vyhotovení** sa môže umiestniť na obidve strany **nezávisle od seba**.

Perforované steny z ohýbaného ocelového plechu  $\square 9 \times 9$  mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

**Vhodné pre:**

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

**Technický opis**

Šírka	920 mm
Hmotnosť	12 kg
Dierovaná stena Prevedenie	obojustranná
Nosnosť	100 kg
Výška	481 mm
Hĺbka	25 mm

vhodné pre typ	1000 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

## Príslušenstvo

Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kľbov 1	928270 1
Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481	928060 481
Multifix vhodné pre typ 500	928201 500
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kľbov 2	928275 2
Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kľbov 2	928270 2