


**Garant**

**Zadná stena z dierovaného plechu (pár nosných stĺpikov + 1 dierovaná stena na jednej strane), Výška 481 mm, vhodné pre typ: 1500**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928075 1500
GTIN	4062406113032
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúrky 100 × 40 × 2 mm. **Závesné otvory** v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj **závitové puzdrá** na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceleového plechu medzi nimi.

**Použitie:**

**Na naskrutkovanie na pracovné dosky** s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.

**Rozsah balenia:**

Pozostáva z **1** × páru nosných stĺpikov + **1** × dierovanej steny na jednej strane. Nie je možná inštalácia konzol nosných ramien a priečnych vzpier.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Výška	481 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
vhodné pre typ	1500 mm
Nosnosť	100 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

## Príslušenstvo

Spojka pre nosné stĺpiky Typ 2	938027 2
Spojka pre nosné stĺpiky Typ 1	938027 1
Dierovaná stena jednostranná vhodné pre typ 1500	928070 1500
Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481