

**Garant**

**Zadná stena z dierovaného plechu (pár nosných stĺpikov + 2 dierované steny na jednej strane), Výška 962 mm, vhodné pre typ: 1000**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928076 1000
GTIN	4062406113056
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúrky 100 × 40 × 2 mm. **Závesné otvory** v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj **závitové puzdrá** na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceleového plechu medzi nimi.

**Použitie:**

**Na naskrutkovanie na pracovné dosky** s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.

**Rozsah balenia:**

Pozostáva z **1** × páru nosných stĺpikov + **2** × dierovanej steny na jednej strane. Vhodné na upnutie konzoly nosného ramena.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Nosnosť	200 kg
Výška	962 mm

Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
vhodné pre typ	1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

## Príslušenstvo

Spojka pre nosné stĺpiky Typ 2	938027 2
Spojka pre nosné stĺpiky Typ 1	938027 1
Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
Dierovaná stena jednostranná vhodné pre typ 1000	928070 1000