


Garant**Dierovaná stena dvojstranná, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928071 1500
GTIN	4062406112707
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Z robustného ohýbaného ocelového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.

Dierovaná stena v **obojustrannom vyhotovení** sa môže umiestniť na obidve strany **nezávisle od seba**.

Perforované steny z ohýbaného ocelového plechu $\square 9 \times 9$ mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

Vhodné pre:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

Technický opis

Hmotnosť	18 kg
vhodné pre typ	1500 mm
Nosnosť	100 kg
Dierovaná stena Prevedenie	obojustranná
Výška	481 mm
Hĺbka	25 mm

Šírka	1420 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 1	928270 1
Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481	928060 481
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Multifix vhodné pre typ 500	928201 500
Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet kĺbov 2	928275 2
Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom Počet kĺbov 2	928270 2