

Garant

Zadná stena z dierovaného plechu (pár nosných stĺpikov + 2 dierované steny na jednej strane), Výška 962 mm, vhodné pre typ: 2000

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928076 2000
GTIN	4062406113070
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúrky 100 × 40 × 2 mm. **Závesné otvory** v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj **závitové puzdrá** na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceleového plechu medzi nimi.

Použitie:

Na naskrutkovanie na pracovné dosky s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.

Rozsah balenia:

Pozostáva z **1** × páru nosných stĺpikov + **2** × dierovanej steny na jednej strane. Vhodné na upnutie konzoly nosného ramena.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Nosnosť	200 kg
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná

Výška	962 mm
vhodné pre typ	2000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

Spojka pre nosné stĺpiky Typ 1	938027 1
Spojka pre nosné stĺpiky Typ 2	938027 2
Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
Dierovaná stena jednostranná vhodné pre typ 2000	928070 2000