


Garant

Zadná stena z dierovaného plechu (pár nosných stĺpikov + 1 dierovaná stena na jednej strane), Výška 481 mm, vhodné pre typ: 2000

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928075 2000
GTIN	4062406113049
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Pár nosných stĺpov z ocelevej rúrky 100 × 40 × 2 mm. **Závesné otvory** v rastri 50 mm na prednej a strane, ako aj **závitové puzdrá** na prednej strane na upnutie ďalších modulov/dielov. Stena z perforovaného oceleového plechu medzi nimi.

Použitie:

Na naskrutkovanie na pracovné dosky s dĺžkou 1 000, 1 500 a 2 000 mm.

Rozsah balenia:

Pozostáva z **1 × páru nosných stĺpikov + 1 × dierovanej steny** na jednej strane. Nie je možná inštalácia konzol nosných ramien a priečnych vzpier.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Nosnosť	100 kg
Výška	481 mm
vhodné pre typ	2000 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

Príslušenstvo

Spojka pre nosné stĺpiky Typ 2	938027 2
Spojka pre nosné stĺpiky Typ 1	938027 1
Dierovaná stenajednostranná vhodné pre typ 2000	928070 2000
Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481