


**Garant****Výkyvná bočná dierovaná stena, Výška: 962mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928101 962
GTIN	4062406113155
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Na priskrutkovanie k nosným stĺpikom, upevniť výkyvne a prostredníctvom liatinových závesov. Pre prehľadné a ergonomické ukladanie nástrojov.

**Vhodné pre:**

Nosný stĺp c. 928010 vel. 962, c. 928076.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Hĺbka	25 mm
Hmotnosť	6 kg
Šírka	420 mm
Výška	962 mm
Nosnosť	20 kg

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena