

**Garant****Dierovaná stena s kefovou lištou, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 928111 1000   |
| GTIN             | 4062406113162 |
| Trieda položky   | 91P           |

**Popis****Prevedenie:**

Perforovaná stena podľa popisu v č. 928070, vrátane kefovej lišty pre vedenie kábla smerom dozadu. Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Hĺbka                      | 25 mm            |
| Nosnosť                    | 100 kg           |
| vhodné pre typ             | 1000 mm          |
| Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná     |
| Dierovaná stena Prevedenie | s kefovou lištou |
| Šírka                      | 920 mm           |
| Hmotnosť                   | 6 kg             |
| Výška                      | 481 mm           |
| Hrúbka materiálu           | 1,2 mm           |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm   |
| Voľba farieb                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                    | Dierovaná stena  |

## Príslušenstvo

|   |            |
|---|------------|
| Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom<br>Počet kĺbov 2 | 928270 2   |
| Multifix vhodné pre typ 500   | 928201 500 |
| Multifix vhodné pre typ 300   | 928201 300 |
| Nosný stĺpik na zavesenie Výška 481                                   | 928060 481 |
| Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom<br>Počet kĺbov 1 | 928270 1   |
| Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop Počet<br>kĺbov 2     | 928275 2   |