


**Garant****Výkyvná bočná dierovaná stena, Výška: 481 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928101 481
GTIN	4062406113148
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Na priskrutkovanie k nosným stĺpikom, upevniť výkyvne a prostredníctvom liatinových závesov. Pre prehľadné a ergonomické ukladanie nástrojov.

**Vhodné pre:**

Nosný stĺp č. 928010 Veľ. 481, č. 928075.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Technický opis**

Výška	481 mm
Hĺbka	25 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Nosnosť	20 kg
Hmotnosť	3 kg
Šírka	420 mm

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Dierovaná stena