

**Garant****Odkladacia polica z ocelového plechu hĺbka 200 mm, vhodné pre typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928130 2000
GTIN	4062406113216
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z ocelového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. **Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.**

Uzamknutie je možné **vodorovne 90°** a **šikmo 110°**.

**Vhodné pre:**

Montáž **zavesením** do nosných stĺpikov, montážneho vozíka č. 918590 (sk. 1000) a deliacej priečky.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Ak je 1 polica zavesená na prednej a zadnej strane nosných stĺpikov, úložná plocha sa zdvojnásobí. Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.

**Technický opis**

Úžitková šírka	1880 mm
Vstavaná výška	80 mm
Šírka	1920 mm
Rozsah prestavenia hĺbky	40 mm
vhodné pre typ	2000
Úžitková hĺbka	200 mm
Uhol sklonu	90 Stupeň

Uhol sklonu	110 Stupeň
Polica Prevedenie	Štandardná
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	25 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Odkladacia polica